

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：OTF-1200X-HCF-φ130      订单编号

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	双温区管式炉	OTF-1200X-5S-II φ130mm	台	1	
2	供气系统	GSL-3Z-LCD	台	1	
3	水冷设备	CW-5000AI/AC220V-240V/50HZ	台	1	
4	法兰组件	气氛腐蚀装置 OTF-1200X-HCF-φ130 用	套	1	
5	连熔炉管	φ130*750mm	根	2	
6	蠕动泵	BT100FJ/YZ1515X	台	2	
7	超声雾化仪	XOWH-600W	台	2	
8	雾化喷头		套	2	
9	左管堵	SY-130 (φ120*75)	个	2	双孔
	右管堵		个	1	
10	快插接头	φ6 转φ12mm	个	2	
11	T型三通气管快速接头	PE6-6mm	个	2	
12	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 NPT1/4 (锥螺纹气路用) 316 材质	个	6	
13	硅胶 O 型圈	内径φ128*5.3mm	个	8	
14	四氟管	φ6.35*内径 4m 壁厚 1.17mm	米	15	
15	聚氨酯软管 (白色透明)	外径φ12*内径φ8mm	套	1	含接头
			米	5	
16	卡箍 (不锈钢)	KF-25mm	个	1	
17		KF-25mm	个	2	喷头专用
18	盲板	KF25	个	1	

19	炉钩	600mm	个	1	
20	内六角扳手	M3、M5	个	2	各 1 个
21	耐高温手套	大号	副	1	
22	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米（黑色）	根	5	
23	雾化装置通讯线		根	1	
24	蠕动泵通讯线		根	1	
25	电磁阀信号线		根	1	
26	压力变送器信号线		根	1	
27	不锈钢圆柱体内六角螺丝	M6*20、M6*10、M4*10	个	22	12、8、2
28	法兰支撑架		套	1	
29	说明书		份	1	
30	免责声明		份	1	
31	保修证书		份	1	
检验人			审核人		